

防爆热液合成反应器

货号: KR-2H



简介

使用防爆水热合成反应器增强实验室反应能力。耐腐蚀、安全可靠。立即订购，加快分析速度！

[了解更多](#)

型号	50 毫升	100 毫升	150 毫升	200 毫升	250 毫升	300 毫升	400 毫升	500 毫升
反应器材料	304/316L 不锈钢							
反应釜内部尺寸 (毫米)	Ø40*86	Ø49*105	Ø58*125	Ø63*145	Ø65*145	Ø71*147	Ø81*148	Ø91*148
反应器外部尺寸 (毫米)	Ø53*93	Ø63*113	Ø78*135	Ø83*155	Ø83*155	Ø91*157	Ø103*162	Ø117*162
内衬材料	PTFE/PPL							
内衬尺寸 (毫米)	Ø30*69	Ø39*84	Ø45*99	Ø47*118	Ø52*121	Ø56*124	Ø65*122	Ø75*121
内衬外部尺寸 (毫米)	Ø40*78	Ø49*95	Ø58*114	Ø63*115	Ø65*135	Ø71*137	Ø81*137	Ø91*17
杆尺寸 (毫米)	Ø8*200							
总尺寸 (毫米)	65*139	75*160	97*185	107*205	107*205	110*210	120*215	135*215
整机重量 (千克)	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6