

## 滤波器试验机 ( Fpv )

货号: RPM-06



### 简介

该设备适用于通过挤压和过滤测试颜料、添加剂和色母粒等聚合物的分散性能。

[了解更多](#)

型号	RPM-06A	RPM-06B
控制系统	计算机控制	
螺杆直径	20、25、30 毫米 ( 或定制 )	
主电机功率	4KW ( 或定制 )	
长径比 (L/D)	28:1	
螺杆转速	0-95rpm 变频调速	
压力传感器	0-35Mpa	
过滤器	根据 EN13900-5:2005 标准	符合 ASTM 标准
外形尺寸 mm (宽*深*高)	1553*650*1350 毫米	1553*650*1350 毫米
重量 ( 千克 )	约 350 千克	约 300 千克
电源	3φ, AC380V	