

## 平腐蚀电解槽

货号: ELEFC



### 简介

了解我们用于电化学实验的平腐蚀电解槽。我们的电解槽具有卓越的耐腐蚀性和完整的规格，可确保最佳性能。我们采用优质材料和良好的密封性，确保产品安全耐用，并提供定制选项。

### [了解更多](#)

规格	350 毫升，可定制
适用温度范围	0 ~ 70°C
密封形式	硅橡胶密封垫
材料	硼玻璃 + PTFE
孔径	三个研磨孔 + 两个内循环塔孔

规格	350 毫升，可定制
适用温度范围	0 ~ 100°C
材料	硼玻璃 + 聚四氟乙烯
研磨孔	三磨口二循环+水浴