

四体卧式碾磨机

货号: KT-HJM



简介

四体卧式罐磨球磨机可与四个容积为 3000 毫升的卧式球磨罐配合使用。它主要用于混合和研磨实验室样品。

[了解更多](#)

加工原理	摩擦
应用样品特征	精细 中低硬度 脆性 干性或低粘性
加工类型	研磨 混合
最大注射尺寸	< 5 毫米
样品粒度范围	1-20 微米
球磨罐数量	4
最大的球磨罐容积	3000 毫升
可用的最小研磨罐容积	250 毫升
球磨罐可选材料	氧化锆 碳化钨 玛瑙 尼龙 不锈钢 聚氨酯等
研磨介质可选类型	球形 圆柱形
研磨球可选材料	氧化锆 硬质合金 玛瑙 不锈钢 刚玉
研磨方法	干磨 湿磨
胶辊数量	3 根
胶辊速度	900 转/分钟
胶辊包胶材料	聚氨酯
胶辊运动方式	电动控制
净重	88 千克
外形尺寸	670*660*310 毫米
防护等级	IP65
标准	CE