

## H 型电解槽 - H 型/三层

货号: ELCH



### 简介

使用我们的 H 型电解槽，体验多功能电化学性能。可选择膜密封或非膜密封，以及 2-3 种混合配置。立即了解更多信息。

[了解更多](#)

规格	30ml~ 500ml
适用温度范围	0 ~ 60°C
适用膜面积	15 毫米 (可定制)
材料	硼玻璃 + 聚四氟乙烯
电解槽冲孔	三电极孔 (6mm) 四气孔 (3mm) 可定制开口

规格	30ml~ 500ml
适用温度范围	0 ~ 60°C
适用膜面积	0.5 平方厘米/1 平方厘米
材料	硼玻璃 + 聚四氟乙烯
电解槽冲孔	三个电极孔 (6mm) 六个气孔 (3mm) 可定制