

手持式采矿分析仪

货号: XRF-600M



简介

XRF600M 是一款快速、准确、易用的手持式 XRF 采矿分析仪，专为采矿业的的不同分析应用而设计。XRF600M

可现场分析矿石样品，只需进行最少的样品制备，将实验室化验时间从数天缩短到几分钟。利用基本参数法，XRF60M 无需任何校准标准即可分析矿石样品。

[了解更多](#)

型号	XRF-600M/XRF-600MP/XRF-600MS
激发	陶瓷封装微焦 X 射线管, Ag 靶管, 50kV
探测器	高性能 Si-Pin 探测器/优化 SDD 探测器
滤波器	多位置自动滤波器更换器
窗口	Kapton 防穿刺窗口设计 (可选)
准直器	5 毫米准直器
电池	7.2V 锂离子电池, 6800mAh
显示屏	电容式触摸彩色显示屏
超标警报	当元素浓度超过设定限值时, 软件会发出警报
一键式操作	一键式测试
土壤湿度校正	分析可根据土壤湿度自动修正
数据存储	100000+ 个数据存储
数据传输	WiFi、USB
辐射安全	安全保护装置, 无样品时管子关闭, 密码保护用户安全
摄像头 (可选)	内置 CCD 摄像头, 带自动对焦镜头, 用于定位和记录测量点位置
环境温度	-10°C~50°C 湿度 0%~80
重量	约 1.5 千克 (3.3 磅) (含电池)
尺寸	长x宽x高: 220毫米*91毫米*276毫米
软件语言	英语和其他语言