

中药粉末高压灭菌器

货号: KT-Q01



简介

中药粉末灭菌高压蒸汽灭菌机利用饱和蒸汽进行有效灭菌。它利用蒸汽的热量和渗透性，在保温后实现灭菌，并通过专用干燥系统保持良好的干燥效果。

[了解更多](#)

规格	外形尺寸	腔室尺寸	蒸汽消耗量	灭菌盘数量	电力	设备净重
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	18 千克	18	2+(24)	900 千克
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	25 千克	18	2+(24)	1000 千克
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	30 千克	26	3+(36)	1400 千克
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	40 千克	26	3+(36)	1600KG
KT-G1.0JS	1550*1550*1900	1250*680*1180	45 千克	36	3 千瓦	1700 千克
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	50 千克	36	4KW	1800KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	60 千克	72	4KW	2000 千克
KT-G2.0JS	1950*1500*1900	1600*900*1400	65 千克	88	4.5 千瓦	2500KG
KT-G2.5JS	2350*1500*1900	2000*900*1400	75 千克	88	6 千瓦	3000 千克
KT-G3.0JS	2750*1500*1900	2400*900*1400	90 千克	88	8 千瓦	3500 千克

规格	外形尺寸	腔体尺寸	蒸汽消耗量	灭菌盘数量	电力	设备净重
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25 千克	12	1.2+(24)	700 千克
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35 千克	12	1.2+(24)	800 千克
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40 千克	36	2.0+(36)	1200 千克
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50 千克	36	2.0+(36)	1400 千克
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60 千克	48	2.5 千瓦	1550KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70 千克	72	2.5 千瓦	1650KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80 千克	96	3.5 千瓦	1800KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100 千克重	60	4.5 千瓦	2200KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	120	4.5 千瓦	2600KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140 千克	120	6 千瓦	3000 千克

规格	外形尺寸	腔体尺寸	蒸汽消耗量	臭氧消耗量	消毒盘数量	耗电量	设备净重
----	------	------	-------	-------	-------	-----	------

KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25 千克	4	12	2+(24)	980 千克
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35 千克	4	12	2+(24)	1080KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	7	36	3+(36)	1500 千克
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50 千克	9	36	3+(36)	1700 千克
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	11	48	3 千瓦	1800KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70 千克重	13	72	4 千瓦	1900KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	16	96	4 千瓦	2100KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100 千克	20	60	4.5 千瓦	2600 千克
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120 千克	25	120	6 千瓦	3100KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2400*900*1400	140 千克重	30	120	8 千瓦	3600 千克