

## 耐高温高硼硅玻璃搅拌棒/分流实验室玻璃棒

货号: KTG-2



### 简介

用于化学实验的玻璃状细长杆形简易搅拌器，又称玻璃棒。

[了解更多](#)

| 规格               | 直径    | 长度     | 包装数量   |
|------------------|-------|--------|--------|
| 直径 4mm 长度 150mm  | 4 毫米  | 150 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 4mm 长度 200mm  | 4 毫米  | 200 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 4mm 长度 250mm  | 4 毫米  | 250 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 5mm 长度 150mm  | 5 毫米  | 150 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 5mm 长度 200mm  | 5 毫米  | 200 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 5mm 长度 250mm  | 5 毫米  | 250 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 5mm 长度 300mm  | 5 毫米  | 300 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 6mm 长度 150mm  | 6 毫米  | 150 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 6mm 长度 200mm  | 6 毫米  | 200 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 6mm 长度 250mm  | 6 毫米  | 250 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 6mm 长度 300mm  | 6 毫米  | 300 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 7mm 长度 150mm  | 7 毫米  | 150 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 7mm 长度 200mm  | 7 毫米  | 200 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 7mm 长度 300mm  | 7 毫米  | 300 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 8mm 长度 150mm  | 8 毫米  | 150 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 8mm 长度 200mm  | 8 毫米  | 200 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 8mm 长度 300mm  | 8 毫米  | 300 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 10mm 长度 150mm | 10 毫米 | 150 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 10mm 长度 200mm | 10 毫米 | 200 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 10mm 长度 300mm | 10 毫米 | 300 毫米 | 10 件/包 |
| 直径 10mm 长度 400mm | 10 毫米 | 400 毫米 | 10 件/包 |