

## 高能全向行星球磨仪

货号: KT-P4000E



### 简介

#### KT-P4000E

是在立式高能行星球磨仪基础上衍生出来的新产品，具有 360° 旋转功能。通过 4 个 ≤1000 毫升的球磨罐，体验更快、更均匀、更小的样品输出结果。

[了解更多](#)

研磨原理	冲击   摩擦   重力
适用材料	小硬度和中低硬度； 脆性； 干式或湿式
材料输入尺寸	< 10 毫米
材料输出尺寸	0.1-20 微米
处理量	4000 毫升
圆盘转速	800 转/分钟
研磨盘材料	碳化钨；陶瓷 玛瑙 不锈钢 硬化钢 尼龙等
行星盘空间运动模式	X   Y 轴 360° 变化行星运动
电机功率	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,870W
净重	242 千克
外形尺寸	长1120*宽685*高780毫米
防护等级	IP65
质量标准	CE