

高能全向行星磨仪

货号: KT-P2000E



简介

KT-P2000E 是由具有 360° 旋转功能的立式高能行星磨机衍生出来的新产品。该产品不仅具有立式高能球磨机特点，还具有独特的行星体 360° 旋转功能。

[了解更多](#)

研磨原理	冲击力 and 摩擦力
适用材料	小硬度和中低硬度； 脆性 干或湿
材料输入尺寸	< 10 毫米
材料输出尺寸	0.1-20 微米
处理量	2000 毫升
圆盘转速	800 转/分钟
研磨盘材料	碳化钨；陶瓷 玛瑙 不锈钢 硬化钢 尼龙等
行星盘空间运动模式	X Y 轴 360° 变化行星运动
电机功率	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 870W
净重	233 千克
外形尺寸	长1120*宽685*高780毫米
防护等级	IP65
质量标准	CE