

高能行星球磨机

货号: KT-P4000



简介

其最大特点是，高能行星式球磨机不仅能进行快速有效的研磨，还具有良好的破碎能力。

[了解更多](#)

研磨原理	冲击力 and 摩擦力
适用材料	小硬度和中低硬度； 脆性 干或湿
材料输入尺寸	
材料输出尺寸	0.1-20 微米
处理量	4000 毫升
圆盘转速	800 转/分钟
研磨盘材料	碳化钨；陶瓷 玛瑙 不锈钢 硬化钢 尼龙等
行星盘空间运动模式	X 轴行星运动
电机功率	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,750W
净重	106 千克
外形尺寸	长720*宽500*高500毫米
防护等级	IP65
质量标准	CE