

# 高能振动球磨机

货号: KT-BM500



## 简介

高能振动球磨机是一种高能振荡冲击式多功能实验室球磨机。台式操作简便、体积小、舒适安全。

## [了解更多](#)

产品名称	混合动力高能振动球磨机	混合动力高能振动球磨机低温型	多平台高能振动球磨机
产品型号	KT-BM500	KT-BM500-L	KT-BM500-P
建议最大注射尺寸			
样品粒度范围	~0.1um		
研磨方法	干法研磨   湿法研磨   真空研磨	干法研磨   湿法研磨   真空研磨   低温研磨	干法研磨   湿法研磨   真空研磨
研磨平台 (罐数)	2		6
运动方式	Y 平面弧形高频往复运动		
振动频率	180-1800 r/min		
经典粉碎时间	10-60s		
球磨机材料	碳化钨   氧化锆   聚四氟乙烯   尼龙   硬钢   不锈钢	不锈钢   碳化钨   氧化锆	
球磨罐最大容积	2X125 毫升		6X125 毫升
球磨罐固定方式	螺钉固定		
研磨球尺寸	1-30mm 可选		
研磨球材料	碳化钨   氧化锆   玛瑙   不锈钢		
控制方式	频率控制		
电气说明	100-120V   200-240V AC, 50-60Hz, 750W		
电源端口	国标   欧标   美标   英标等		
净重	126 千克		
尺寸 (宽、深、高)	680*540*320		
防护等级	IP30		
标准	CE		