

用于制药、化妆品和食品研发的高性能实验室均质机

货号: KT-VHE



简介

用于制药、化妆品和食品的实验室真空均质乳化机。高剪切混合、真空脱气，可扩展至 1L-10L 级。立即获取专家建议！

[了解更多](#)

参数	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
搅拌容量	100-1000 毫升	100-2000 毫升	500-5000 毫升	1000-10000 毫升
搅拌速度范围	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
搅拌桨样式	SUS316L 锚定型，带 PTFE 壁刮刀			
加工粘度	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP
搅拌功率	120W	150W	150W	300W
乳化体积	500-1000 毫升	600-2000 毫升	2500-5000 毫升	5000-10000 毫升
均质速度范围	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
均质机头型号	20DG	25DG	25DG	25DG
均质机功率	1300W	1300W	1300W	1300W
反应釜盖端口	搅拌、真空、均质器、进料、温度传感器 + 3 个备用端口探头 + 3 个备用端口			
提升行程	300 毫米	300 毫米	500 毫米	500 毫米
最大工作温度	120°C	120°C	120°C	120°C
可达到的真空度	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa
电源	交流 220 伏 50 赫兹	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
净重	净重	40 千克	50 千克	55 千克
尺寸（长×宽×高）	400×650×1100 毫米	400×650×1100 毫米	600×450×1100 毫米	600×480×1200 毫米

参数	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
搅拌容量	100-1000 毫升	100-2000 毫升	500-5000 毫升	1000-10000 毫升
搅拌速度范围	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm
搅拌桨样式	SUS316L 锚定型，带 PTFE 壁刮刀			
加工粘度	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP
搅拌功率	120W	150W	150W	300W
乳化体积	500-1000 毫升	600-2000 毫升	2500-5000 毫升	5000-10000 毫升

参数	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
参数	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
均质速度范围	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000rpm	8000-30000rpm
均质机头型号	20DG	25DG	25DG	25DG
均质机功率	1300W	1300W	1300W	1300W
反应器材料	316L 不锈钢			
反应釜盖端口	搅拌、真空、均质器、进料、温度探头 + 3 个备用端口探头 + 3 个备用端口			
提升行程	300 毫米	300 毫米	500 毫米	500 毫米
最大工作温度工作温度	120°C	120°C	120°C	120°C
可达到的真空度	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa	-0.098MPa
电源	交流 220 伏 50 赫兹	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
净重	净重	40 千克	50 千克	55 千克
尺寸 (长×宽×高)	400×650×1100 毫米	400×650×1100 毫米	600×450×1100 毫米	600×480×1200 毫米