


## 高精度金刚石线切割机

货号: CM-1



### 简介

高精度金刚石线切割机是专为材料研究人员设计的多功能精密切割工具。它采用连续金刚石线切割机制，可精确切割脆性材料，如陶瓷、晶体、玻璃、金属、岩石和其他各种材料。

### [了解更多](#)

电源电压	220V 50Hz；最大功率：
主轴转速	2rpm 至 260rpm 可调
控制系统	手动控制：Y 轴和 Z 轴速度范围 1 40mm/min；② 自动控制：Y 轴进给长度 0.01 50mm；Z 轴进给速度 0.05mm 40mm/min 长度 0.01 50mm；Z 轴进给速度 0.05mm 40mm/min Z 轴进给长度 1 60mm；自动切割频率 1 99；
切割线总长度	20m
两个导轮之间的内部距离	95 毫米
Y 轴行程	≤ 50 毫米
Z 轴行程	≤ 60 毫米
二维夹具	水平旋转 0-360°，左右倾斜 20
负载板尺寸	80 毫米× 51 毫米
切割深度	≤ 50 毫米 11.最大切割样品尺寸直径 50mm × 50mm