

氧化铝 (Al₂O₃) 炉管 - 高温

货号: KM-C06



简介

高温氧化铝炉管结合了氧化铝硬度高、化学惰性好和钢的优点，具有优异的耐磨性、抗热震性和抗机械冲击性。

[了解更多](#)

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| 外径 4 毫米, 内径 2 毫米 (1 米) | 外径 12 毫米, 内径 8mm (1 米) | 外 25 毫米 内 19 毫米 (1 米) | 外45毫米 内36毫米 (1米) | 外70毫米 内60毫米 (1米) |
| 外 5 毫米 内 3 毫米 (1 米) | 外16毫米 内11毫米 (1米) | 外30毫米 内24毫米 (1米) | 外侧 50 毫米 内侧 40 毫米 (1 米) | 外80毫米 内70毫米 (1米) |
| 外6毫米 内4毫米 (1米) | 外 18 毫米 内 13 毫米 (1 米) | 外32毫米 内26毫米 (1米) | 外 55 毫米 内 45 毫米 (1 米) | 外90毫米 内80毫米 (1米) |
| 外 8 毫米 内 5 毫米 (1 米) | 外20毫米 内15毫米 (1米) | 外 35 毫米 内 28 毫米 (1 米) | 外 60 毫米 内 50 毫米 (1 米) | 外90毫米 内100毫米 (1米) |
| 外 10 毫米 内 6 毫米 (1 米) | 外22毫米 内16毫米 (1米) | 外40毫米 内32毫米 (1米) | 外 65 毫米 内 55 毫米 (1 米) | |