

高导热薄膜石墨化炉

货号: GF-03



简介

高导热薄膜石墨化炉温度均匀，能耗低，可连续运行。

[了解更多](#)

产品型号规格	GF-03-Φ40×100	GF-03-Φ50×100	GF-03-Φ60×100	GF-03-Φ90×160
体积 (升)	125	196	282	1000
额定温度 (摄氏度)	2800	2800	2800	2800
极限温度 (摄氏度)	3100	3100	3100	3100
有效加热面积 (毫米)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ900×1000
功率 (千瓦)	150	200	30	600
频率 (赫兹)	1500	1000	1000	1000
温度控制方式	日本岛电热恒温器			
加热方式	感应加热			
真空系统	旋片真空泵 (高真空要求时, 需要罗茨真空泵和油扩散泵)			
烧结气氛	N ² Ar 和其他气体			
额定电源电压 (伏)	380			
额定加热电压 (伏)	750			
真空极限 (帕)	100 (真空冷态)			