

卧式行星式球磨仪

货号: KT-P400H



简介

使用我们的卧式行星式球磨仪提高样品的均匀性。KT-P400H 可减少样品沉积，KT-P400E 则具有多方向能力。安全、方便、高效，具有过载保护功能。

[了解更多](#)

磨削原理	冲击力和摩擦力
适用材料	小硬度和中低硬度； 脆性 干或湿
材料输入尺寸	
材料输出尺寸	0.1-20 微米
处理量	
研磨罐转速	0-900 r/min
研磨罐材料	碳化钨 陶瓷 玛瑙 不锈钢 硬化钢；尼龙等
研磨罐数量	4 个
研磨罐容量	100 毫升
研磨球材料	碳化钨 氧化锆 氧化铝 玛瑙 不锈钢等
电机功率	250W
净重	35 千克
尺寸	长320 * 宽410 * 高510毫米
防护等级	IP65
质量标准	CE