

混合式高能振动球磨机

货号: KT-BM400



简介

KT-BM400

用于在实验室快速研磨或混合干、湿和冷冻的少量样品。
可配置两个 50 毫升的球磨罐

[了解更多](#)

建议最大注射尺寸	< 8 毫米
样品粒度范围	~ 5 微米
研磨方法	干法研磨 湿法研磨 低温研磨
研磨平台 (罐数)	2
运动方式	平面圆弧往复运动
振动频率	180-1800 r/min
控制方式	液晶显示
时间设置	59:59:59 (小时/分/秒)
球磨机材料	碳化钨 氧化锆 不锈钢 MC 尼龙 聚四氟乙烯等。
球磨罐容积	50 毫升 30 毫升
球磨罐密封方式	密封环 + 螺钉固定
研磨球尺寸	1-25m 可选
研磨球材料	碳化钨 氧化锆 玛瑙 不锈钢
细胞破碎适配器容积	10x0.2ml 5x2ml 5x5ml
电气说明	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 150W
电源端口	国标 欧标 美标 英标等
净重	48 千克
尺寸 (净重)	470*360*250
防护等级	IP63
标准	CE