

# 氢气气氛炉

货号: KT-16AH



## 简介

### KT-AH 氢气气氛炉 -

用于烧结/退火的感应气体炉，具有内置安全功能、双层炉壳设计和节能效率。是实验室和工业用途的理想选择。

[了解更多](#)

炉型	KT-16AH
最高温度	1600°C
恒定工作温度	1500°C
真空压力	0.1Mpa
真空阀	针阀
腔体材料	日本氧化铝纤维
加热元件	钼丝
加热速度	0-20°C/min
温度传感器	B 型热敏电阻
温度控制器	触摸屏 PID 控制器
温度控制精确度	±1°C
温度均匀性	±5°C
电源	交流 110-220伏, 50/60赫兹

#### 标准腔体尺寸 库存

箱体尺寸 (毫米)	有效容积 (升)	箱体尺寸 (毫米)	有效容积 (升)
150x150x200	4.5	300x300x400	36
200x200x300	12	400x400x400	64

接受客户设计的尺寸和体积