

## 间接冷阱冷却器

货号: KCT-2



### 简介

使用我们的间接冷阱可提高真空系统的效率并延长泵的使用寿命。内置冷却系统，无需液体或干冰。设计紧凑，使用方便。

[了解更多](#)

型号	CT40I
工作温度	-40°C-室温
制冷剂	R404A
压缩机	恩布拉科/
疏水阀尺寸	Φ160×250/5L
疏水箱材料	304/316L
诱捕装置	3*500ml 玻璃瓶
真空接口	9.5 毫米软管倒钩
电源	110/220V, 50/60Hz, 单相
尺寸	350W*470D*811H
重量	45 千克