

## 间接冷阱冷却器

货号: KCT-2



### 简介

使用我们的间接冷阱可提高真空系统的效率并延长泵的使用寿命。内置冷却系统，无需液体或干冰。设计紧凑，使用方便。

[了解更多](#)

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 型号    | CT40I                 |
| 工作温度  | -40°C-室温              |
| 制冷剂   | R404A                 |
| 压缩机   | 恩布拉科/                 |
| 疏水阀尺寸 | Φ160×250/5L           |
| 疏水箱材料 | 304/316L              |
| 诱捕装置  | 3*500ml 玻璃瓶           |
| 真空接口  | 9.5 毫米软管倒钩            |
| 电源    | 110/220V, 50/60Hz, 单相 |
| 尺寸    | 350W*470D*811H        |
| 重量    | 45 千克                 |