

120Mm / 180Mm / 200Mm / 300Mm 一体式手动加热实验室颗粒机

货号: PCY



简介

使用我们的一体化手动加热实验室压片机，可高效处理热压样品。它的加热范围最高可达 500°C，是各行各业理想之选。

[了解更多](#)

仪器型号	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
压力范围	0-5.0 吨	0-10.0 吨	0-10.0 吨	0-15.0 吨
活塞直径	镀铬油缸 50 毫米 (d)	镀铬油缸 65mm (d)	镀铬油缸 65 毫米 (直径)	镀铬油缸 95 毫米 (直径)
主要整体结构	无密封连接以减少漏油点的设备	无密封连接以减少漏油点的设备	无密封连接以减少漏油点的设备	无密封连接以减少漏油点的设备
模具加热温度	室温 -300.0C/500.0C	室温 -300.0C/500.0C	室温 -300.0C/500.0C	室温 -300.0C/500.0C
保温方式	进口保温板	进口隔热板	进口隔热板	进口保温板
冷却方式	水冷却快速冷却 [可选配水冷却机]	水冷却快速冷却 [可选水冷却机]	水冷却快速冷却 [选配水冷却机]	水冷却快速冷却 [选配水冷却机]
热压板尺寸	双板加热 120×120mm (M×N)	双板加热 180×180mm (M×N)	双板加热 200×200mm (M×N)	双板加热 300×300mm (M×N)
工作空间	140×140×60 毫米	180×180×60 毫米	200×200×60 毫米	300×300×65 毫米
尺寸	250×230×390毫米 (长×宽×高)	290×290×420 毫米 (长×宽×高)	320×290×420 毫米 (长×宽×高)	450×420×450毫米 (长×宽×高)
电源	700 瓦 (220 伏/110 伏可定制)	1000 瓦 (220V/110V, 可定制)	1200 W (220V/110V, 可定制)	3000 瓦 (220V/110V 可定制)
重量	55 千克	90 千克	95 千克	180 千克
粉末压片机尺寸图	见下图	见下图	见下图	见下图