

## Ito/Fto 玻璃储存架/周转架/硅晶片储存架

货号: PTFE-18



### 简介

#### ITO/FTO

玻璃储存架/周转架/硅晶片储存架可用于硅晶片、芯片、锗晶片、玻璃晶片、蓝宝石晶片、石英玻璃等材料的装运包装、周转和储存。

#### [了解更多](#)

型号	4 英寸 25 个	4 英寸 50 件	5 英寸 25 件	5 英寸 50 件	6 英寸 25 件	8 英寸 25 件	12 英寸 25 件
外径	122 毫米	122 毫米	149 毫米	149 毫米	180 毫米	245 毫米	350 毫米
不包括海绵内径	110 毫米	110 毫米	138 毫米	138 毫米	*	*	320 毫米
海绵内径	104 毫米	104 毫米	127 毫米	127 毫米	*	*	300 毫米
高度	29 毫米	56 毫米	45 毫米	55 毫米	43 毫米	40 毫米	60 毫米

说明 本产品为扁平硅片盒，可储存 25 或 50 片直径为 100mm、125mm、150mm、200mm 和 300mm 的产品。它可用于硅片、芯片、锗片、玻璃片、蓝宝石片、石英玻璃和其他材料的出货包装、周转和存储。

型号	2 英寸 25 件	3 英寸 25 件	4 英寸 25 件	6 英寸 25 件
外部尺寸	160*62*62 毫米	160*88*88 毫米	165*145*122 毫米	180*142*185 毫米
容量	可装载 25 个直径为 50 毫米的部件	可配备 25 个直径为 76 毫米的部件	可配备 25 个直径为 100 毫米的部件	可配备 25 个直径为 150 毫米的部件
材料	PP	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯
颜色	半透明	半透明	半透明	半透明
重量	155g	240g	400g	600g