

Kf 超高真空观察窗 不锈钢法兰 蓝宝石玻璃视镜

货号: KT-VA03



简介

KF

超高真空观察窗采用蓝宝石玻璃和不锈钢法兰，可在超高真空环境中进行清晰、可靠的观察。是半导体、真空镀膜和科研应用的理想之选

[了解更多](#)

型号	外径	内径 (视直径)	最高温度	厚度	材料
KF 25	40 毫米	23 毫米	350°C	15.5 毫米	304 不锈钢 + 蓝宝石玻璃
KF 40	55 毫米	23 毫米		15.5 毫米	
KF 50	75 毫米	34 毫米		16 毫米	