

## 用于高真空系统的 Kf/Iso 不锈钢真空法兰盲板

货号: KT-VA12



### 简介

#### KF/ISO

不锈钢真空法兰盲板是半导体、光伏和研究实验室高真空系统的理想之选。优质的材料、高效的密封和简便的安装。

[了解更多](#)

规格	A	B	C	D
ISO63	95 毫米	12 毫米	70 毫米	90 毫米
ISO80	110 毫米	12 毫米	83 毫米	105 毫米
ISO100	130mm	12 毫米	102 毫米	125 毫米
ISO125	155 毫米	12 毫米	127毫米	150 毫米
ISO160	180 毫米	12 毫米	153 毫米	175 毫米
ISO200	240mm	12 毫米	213 毫米	235 毫米
ISO250	290 毫米	12 毫米	261 毫米	285 毫米
ISO320	370 毫米	17 毫米	318 毫米	365 毫米
ISO400	450毫米	17 毫米	400 毫米	445 毫米
ISO500	550mm	17mm	501 毫米	545 毫米
ISO630	690 毫米	22 毫米	651 毫米	685 毫米

规格	A	B
KF10	12.2 毫米	30 毫米
KF16	17.2 毫米	30 毫米
KF25	26.2 毫米	40 毫米
KF40	41.2 毫米	55 毫米
KF50	52.2 毫米	75 毫米
KF63	70 毫米	87 毫米
KF80	83 毫米	114 毫米
KF100	102 毫米	134 毫米
KF160	153 毫米	190 毫米

规格	A	B	C* 无	P.C.D
----	---	---	------	-------

CF16	34 毫米	7.5 毫米	4.4*6	26.9 毫米
CF25	54 毫米	10.5 毫米	6.6*6	43 毫米
CF35	70 毫米	12.7 毫米	6.7*6	58.7 毫米
CF50	86 毫米	16 毫米	8.4*8	72.4 毫米
CF63	114 毫米	18 毫米	8.4*8	92.1 毫米
CF80	130 毫米	18 毫米	8.4*16	110 毫米
CF100	152 毫米	20 毫米	8.4*16	130.3 毫米
CF150	202 毫米	22 毫米	8.4*20	181 毫米
CF200	253 毫米	24.5 毫米	8.4*24	231.8 毫米
CF250	305 毫米	26 毫米	8.4*32	284 毫米
CF300	368 毫米	28.5 毫米	10.8*36	338.1 毫米
CF350	419.1 毫米	28.5 毫米	10.8*36	388.9 毫米