

实验室内部橡胶搅拌机/橡胶混炼机

货号: RPM-07



简介

实验室内部橡胶混合器适用于混合、捏合和分散各种化工原料，如塑料、橡胶、合成橡胶、热熔胶和各种低粘度材料。

[了解更多](#)

型号	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
混合容量	1L	3L	5L	10L
控制模式	按键控制/PLC 控制 (可选)			
卸料方式	反向卸料或开合式			
驱动电机	3.75 千瓦	7.5 千瓦	11 千瓦	18.5 千瓦
翻转电机	0.75KW	0.75 千瓦	0.75 千瓦	0.75 千瓦
转子速度 (前/后)	40/31r min (可调)			
翻转角度	110°			
空气压力	0.5-0.8Mpa			
体积 (高*宽*深)	1800*900*1900 毫米	1900*1300*1500 毫米	1900*1300*1500 毫米	2100*1100*2300 毫米
重量 (千克)	850 千克	1300 千克	1500 千克	1800 千克
电源	3φ , AC380V			
可根据客户要求设计特殊型号。				