

铸造机

货号: RPM-02



简介

流延膜机专为聚物流延膜产品的成型而设计，具有流延、挤出、拉伸和复合等多种加工功能。

[了解更多](#)

型号	RPM-02A	RPM-02B
产品名称	单层	3层
螺杆直径	25毫米 (或定制)	
长:宽 (长径比)	33:1 (或定制)	
螺杆转速	0-95rpm (变频调速)	
电机功率	4KW (或定制)	
模唇宽度	300毫米 (或定制)	
可选配置	3CC 熔体泵或定制、手动或液压换网器、压力传感器、压力传感器、放卷装置	
压延部分	160x350mmx2 或定制	
压光辊安装方式	垂直或平行	
收卷装置	摩擦收卷	
体积	2800x800x1650 毫米	3500x1600x2200 毫米
重量 (千克)	≈750 公斤	≈1.2T
电源	3φ, AC380V	