

实验室圆盘旋转搅拌机

货号: KTL-7



简介

实验室圆盘旋转混合器可平稳有效地旋转样品，进行混合、均质和提取。

[了解更多](#)

型号	LC-TD
运动模式	旋转
电压	100-240 伏交流
频率	50/60Hz
功率	40W
角度	0-90°
电机类型	直流电机
转速范围	10-70RPM
时间设置范围	1-1199 分钟
运行模式	定时/连续运行
产品尺寸	D280×W210×H300mm
产品净重	8 千克
允许环境温度	5-40°C
允许相对湿度	80%RH
外壳防护等级	IP21