

## 实验室高温聚四氟乙烯混合浆搅拌机

货号: PTFE-23



### 简介

聚四氟乙烯混合浆搅拌机是一种多功能、坚固耐用的工具，专为实验室使用而设计，尤其适用于对耐化学腐蚀性和极端温度要求较高的环境。该搅拌机由高质量的聚四氟乙烯制成，具有多项关键功能，可增强其功能性和耐用性。

[了解更多](#)

型号	杆长	叶展	杆直径
300*40*7	300 毫米	40 毫米	7 毫米
300*60*7	300 毫米	60 毫米	7 毫米
300*80*7	300 毫米	80 毫米	7 毫米
400*60*7	400 毫米	60 毫米	7 毫米
400*80*7	400 毫米	80 毫米	7 毫米
400*100*7	400 毫米	100 毫米	7 毫米
300*40*8	300 毫米	40 毫米	8 毫米
300*60*8	300 毫米	60 毫米	8 毫米
300*80*8	300 毫米	80 毫米	8 毫米
400*60*8	400 毫米	60 毫米	8 毫米
400*80*8	400 毫米	80 毫米	8 毫米
400*100*8	400 毫米	100 毫米	8 毫米
400*140*8	400 毫米	140 毫米	8 毫米
500*100*8	500 毫米	100 毫米	8 毫米
500*140*8	500 毫米	140 毫米	8 毫米
600*100*8	600 毫米	100 毫米	8 毫米
600*140*8	600 毫米	140 毫米	8 毫米
可定制更多款式...			

型号	叶片直径	叶片宽度	中孔
40*7	40 毫米	40 毫米	7 毫米
60*7	60 毫米	60 毫米	7 毫米
80*7	80 毫米	7 毫米	7 毫米
100*7	100 毫米	7 毫米	7 毫米

40*8	40 毫米	40 毫米	8 毫米
60*8	60 毫米	60 毫米	8 毫米
80*8	80 毫米	80 毫米	8 毫米
100*8	8 毫米	8 毫米	8 毫米
140*8	140 毫米	8 毫米	8 毫米
可定制更多款式...			