

实验室多功能搅拌机的旋转摆动

货号: KTL-4



简介

寸动混合器体积小，混合速度快且彻底，液体呈涡旋状，可以混合附着在管壁上的所有试液。

[了解更多](#)

型号	KTL-P1	KTL-P2	KTL-P3
转速范围	每分钟 3500 转	500~3500rpm	3000 转/分
振动模式	按住不放	按住 + 速度调节	圆形
振幅	4.5 毫米	4.5 毫米	4.5 毫米
产品尺寸	110*110*75 毫米	145*160*75 毫米	110*110*75 毫米