

## 实验室摆动式轨道振动器

货号: KTL-5



### 简介

#### Mixer-OT

轨道式振动器采用无刷电机，可长时间运转。它适用于培养皿、烧瓶和烧杯的振动任务。

[了解更多](#)

型号	混合器-OS 2s
电压	交流 100-240 伏/直流 24 伏
频率	50-60 赫兹
显示模式	液晶显示屏
电机输出功率	40W
振荡模式	轨道
最大负载	7.5 千克
电机输出功率	40W
速度范围	每分钟 30-250 转
电机类型	无刷电机
定时范围	1 分钟-24 小时或永久
净重	13 千克
外形尺寸	360×420×100 毫米