

大型立式石墨化炉

货号: GF-08



简介

大型立式高温石墨化炉是一种用于碳纤维和炭黑等碳材料石墨化的工业炉。它是一种高温炉，温度最高可达3100°C。

[了解更多](#)

产品型号规格	GF-08-Φ80X140	GF-08-Φ90X160	GF-08-Φ100X200	GF-08-Φ120X200
体积 (升)	703	1000	1500	2260
额定温度 (摄氏度)	2800	2800	2600	2600
极限温度 (摄氏度)	3100	3100	2800	2800
有效加热面积 (毫米)	Φ800×1400	Φ900×1600	Φ1000×2000	Φ1200×2000
功率 (千瓦)	500	600	800	1200
频率 (赫兹)	1000	1000	1000	1000
放电方式	上部卸料/下部卸料			
温度控制方式	日本岛电恒温器			
加热方式	感应加热			
真空系统	旋片真空泵 (高真空要求时, 需要罗茨真空泵和油扩散泵)			
烧结气氛	N ² Ar 和其他气体			
额定电源电压 (伏)	380			
额定加热电压 (伏)	750			
真空极限 (帕)	100 (真空冷态)			