

用于精细材料加工的带螺旋进料器的液氮低温研磨低温铣削机

货号: KT-CG02



简介

了解带螺旋进料器的液氮低温粉碎机，它是精细材料加工的完美选择。是塑料、橡胶等材料的理想之选。立即提高您的实验室效率！

[了解更多](#)

参数	规格
型号	KT-CG02
主机功率	1.8 千瓦
电压	220 伏/50 赫兹
主机速度	25000r/min
破碎细度	40-350 目
批量产量	0.3-3 公斤/小时
样品大小	10g
进料粒度	≤5毫米
密封环	低温氟橡胶
出料方式	连续
进料电机	40w
送料速度	0-10r/min
送料方式	螺旋/手动
液氮罐型号	YDS-30
液氮罐容积	30 升 (可选 50 升)
液氮泵型号	YDB-50J
液氮输入	电动泵/脚踏泵
液氮输出控制	刻度阀
破碎模式	高速冲击
卸料模式	无筛风选择
重量	46 千克
外形尺寸	750450850 毫米