

## 液氮低温振动球磨机

货号: Kt-VBM100



### 简介

#### Kt-VBM100

是一款实验室台式高性能振动球磨筛分两用仪器，体积小、重量轻。振动频率为 36000 次/分钟的振动平台可提供能量。

[了解更多](#)

|        |   |
|--------|---|
| 最大注射尺寸 | < 5 毫米                                  |
| 样品粒度范围 | 20 微米                                   |
| 研磨量    | 1 克-20 克                                |
| 振动频率   | 3000-3600r/min                          |
| 振动幅度   | 3 毫米                                    |
| 振动模式   | 二维                                      |
| 液氮冷冻方式 | 浸入式                                     |
| 研磨温度   | -196°C - 40°C                           |
| 球磨机材料  | 不锈钢   碳化钨   氧化锆                         |
| 球磨罐数量  | 1                                       |
| 球磨罐容积  | 150 毫升                                  |
| 研磨球材料  | 不锈钢   碳化钨   氧化锆                         |
| 研磨球直径  | 40-60 毫米                                |
| 研磨方法   | 干法研磨   湿法研磨   低温研磨                      |
| 筛分方法   | 干筛   湿筛                                 |
| 筛网直径   | 100 毫米   150 毫米                         |
| 干筛范围   | 20 微米 - 63 毫米                           |
| 湿筛范围   | 20 微米 - 10 毫米                           |
| 最大筛分重量 | 3 千克                                    |
| 筛分层数   | 2-5 层                                   |
| 驱动方式   | 机械传动                                    |
| 电气说明   | 100-120 伏/200-240 伏交流电, 50-60 赫兹, 150 瓦 |
| 电源端口   | 国标   欧标   美标   英标等                      |
| 净重     | 35 千克                                   |

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 尺寸 (宽、深、高) | 400*300*200 毫米               |
| 防护等级       | IP65                         |
| 标准         | CE 标准                        |
| 附加项目       | 带喷嘴的湿筛锁定压板和筛底，用于低温研磨的 PC 防护罩 |