

## 低温水冷触摸屏振动超细粉碎机

货号: KT-CG04



### 简介

低温水冷振动粉碎机，用于超细研磨。保持材料完整性。适用于实验室和生产。了解更多。

[了解更多](#)

参数	规格
类型	振动超细粉碎机（低温水冷触摸屏全自动控制）
主电源	380V / 1.1kW（电机品牌：新北）
工作原理	高频振动
工作模式	间歇式
控制方式	全自动智能触摸屏控制
自动化功能	自动升降、锁紧、倾倒、出料和温度控制
整体尺寸（长×宽×高）	1650 × 900 × 1550 毫米
主机重量	650 千克
研磨筒容积	≥ 6 升
研磨筒材质	304 不锈钢
研磨棒（材质/尺寸/数量）	304 不锈钢 / Φ20毫米 × 175毫米 / 75 根
料盒容积/数量	2.0 升 / 2 个
料盒材质	304 不锈钢
进料量（每批）	约 0.2 - 0.5 千克
产量	1.0 - 3.0 千克/小时（取决于细度和物料）
粉碎细度（中药/食品）	300 - 3000 目
粉碎细度（化工/食品/其他）	500 - 5000 目（取决于物料）
细胞壁破碎率（花粉/孢子）	> 95%
低温系统	集成式冷水机组
制冷功率	380V / 2.2kW / 2P
制冷压缩机	美国谷轮
温度范围	0°C 至 -25°C
循环制冷剂	乙二醇

参数	规格
制冷机组尺寸（长×宽×高）	700 × 500 × 1930 毫米
制冷机组重量	100 千克
放置条件	适用于10万-30万级GMP洁净室；无需破坏性安装
隔音罩	三层隔音（不锈钢+吸音板）