

## 手动热压机 高温热压

货号: CPCL



### 简介

手动热压机是一种多功能设备，适用于各种应用场合，由手动液压系统操作，对放置在活塞上的材料施加可控压力和热量。

[了解更多](#)

仪器型号	PC-900L
压力范围	0-5.0 吨
加压过程	手动加压
气缸行程	80 毫米
加热温度	最高 1000°C
模具材料	镍基合金 (耐高温材料)
样品尺寸	Φ10-30 毫米
模具形状	Φ50x90mm
炉膛口径	Φ60mm
鲸鱼机尺寸	400x380x780 (长x宽x高)
电源	220V 50Hz

粉末压片机尺寸图