

带安全罩的手动实验室液压颗粒机 15T / 24T / 30T / 40T / 60T

货号: PCF



简介

带安全罩的高效粪便实验室液压机，用于材料研究、制药和电子行业的样品制备。有 15T 至 60T 两种型号可供选择。

[了解更多](#)

仪器型号	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
压力范围	0-15T (0-30MPa)	0-24T (0-34MPa)	0-30T (0-31.5MPa)	0-40T (0-30MPa)	0-60T (0-34MPa)
活塞直径	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
压力表	压力和压力强度显示	压力和压力强度显示	压力和压力强度显示	压力和压力强度显示	压力和压力强度显示
最大压力 (T)	30 毫米	30 毫米	40 毫米	50 毫米	50 毫米
保护罩	有机玻璃	有机玻璃	有机玻璃	有机玻璃	有机玻璃
压力稳定性	≤1MPa/10 分钟	≤1MPa/10分钟	≤1MPa/10分钟	≤1MPa/10分钟	≤1MPa/10分钟
工作台直径	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm (D)	Φ160mm (D)
立柱数量	四根	四根	四根	四根	四列
工作空间	80×130 毫米 (长×宽)	112×160毫米 (长×宽)	112×160毫米 (长×宽)	126×185 毫米 (马×牛)	185×250 毫米 (米×网)
尺寸	260×175×395 毫米 (长×宽×高)	305×195×425 毫米 (长×宽×高)	305×195×425 毫米 (长×宽×高)	355×215×505 毫米 (长×宽×高)	405×240×565 毫米 (长×宽×高)
重量	42 千克	65 千克	65 千克	90 千克	120 千克

压力	压力
1[吨]	0.75[兆帕]
3[吨]	2.2[MPa]
5[吨]	3.7[兆帕]
10[吨]	7.5[兆帕]
12[吨]	9[兆帕]
15[吨]	11.3[兆帕]
20[吨]	15[兆帕]
30[吨]	22.5[兆帕]
40[吨]	30[兆帕]

注：系统压力强度不应超过 35 MPa，否则会缩短设备的使用寿命。