

网带式可控气氛炉

货号: KT-MB



简介

了解我们的 KT-MB 网带烧结炉 - 电子元件和玻璃绝缘子高温烧结的理想之选。可用于露天或可控气氛环境。

[了解更多](#)

型号	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
工作温度	RT-1000°C				
控制精度	±1°C				
加热元件	FEC 加热器				
网带宽度	200 毫米	300 毫米	350 毫米	600 毫米	650 毫米
有效高度	50 毫米	60 毫米	80 毫米	80 毫米	80 毫米
热区数量	7	7	8	9	12
总长度	7200 毫米	7200 毫米	7200 毫米	7650 毫米	13380 毫米
接受客户设计的尺寸和要求					