

用于研究和分析中精密样品制备的微型卧式砂磨机

货号: KT-XRD180



简介

Micro Horizontal Jar Mill

用于研究和分析中的精确样品制备。是 XRD、地质学、化学等领域的理想之选。

[了解更多](#)

参数	说明
产品名称	微型卧式砂磨机
加工原理	摩擦
应用样品特性	精细
加工类型	研磨
最大试样尺寸	
输出粒度范围	
球磨机数量	1 个
研磨罐容积	180 毫升
研磨柱数量	42
研磨介质类型	圆柱形
研磨罐材料	氧化锆
研磨球可选材料	氧化锆
研磨方法	干磨
研磨罐快速固定装置	有
橡胶辊数量	2
最高转速	1800 转/分钟
控制方式	多功能 LCD 控制器
研磨罐位置	水平放置
经典研磨时间	3-30 分钟
主要功能	连续研磨
附加功能	LED 照明
电气说明	100-120 伏/200-240 伏交流电, 50-60 赫兹, 60 瓦
电源端口	国家标准

参数	说明
净重	28 千克
尺寸 (宽、深、高)	260 250 140 毫米
防护等级	IP65
标准	CE