

# 钼 真空炉

货号: KT-VM



## 简介

了解带隔热罩的高配置钼真空炉的优势。非常适合蓝宝石晶体生长和热处理等高纯度真空环境。

## [了解更多](#)

炉型	KT-VM
最高温度	1400 °C
恒定工作温度	1300 °C
腔体绝缘材料	钼隔热材料
加热元件	钼带
加热速度	0-10°C/min
温度传感器	内置 S 型热敏电阻
温度控制器	带 PLC 的触摸屏 PID 控制器
温度控制精确度	±1°C
温度均匀性	±5°C
电源	交流 110-440伏, 50/60赫兹

### 标准腔体尺寸 库存

箱体尺寸 (毫米)	有效容积 (升)	箱体尺寸 (毫米)	有效容积 (升)
150x150x200	4.5	400x400x500	80
200x200x300	12	500x500x600	125
300x300x400	36	600x600x700	253

接受客户设计的尺寸和数量