

钼 真空炉

货号: KT-VM



简介

了解带隔热罩的高配置钼真空炉的优势。非常适合蓝宝石晶体生长和热处理等高纯度真空环境。

[了解更多](#)

| | |
|---------|----------------------|
| 炉型 | KT-VM |
| 最高温度 | 1400 °C |
| 恒定工作温度 | 1300 °C |
| 腔体绝缘材料 | 钼隔热材料 |
| 加热元件 | 钼带 |
| 加热速度 | 0-10°C/min |
| 温度传感器 | 内置 S 型热敏电阻 |
| 温度控制器 | 带 PLC 的触摸屏 PID 控制器 |
| 温度控制精确度 | ±1°C |
| 温度均匀性 | ±5°C |
| 电源 | 交流 110-440伏, 50/60赫兹 |

标准腔体尺寸 库存

| 箱体尺寸 (毫米) | 有效容积 (升) | 箱体尺寸 (毫米) | 有效容积 (升) |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 150x150x200 | 4.5 | 400x400x500 | 80 |
| 200x200x300 | 12 | 500x500x600 | 125 |
| 300x300x400 | 36 | 600x600x700 | 253 |

接受客户设计的尺寸和数量