

砂浆研磨机

货号: KT-MG200



简介

KT-MG200

灰浆研磨机可用于粉末、悬浮液、糊状甚至粘稠样品的混合和均化。它可以帮助用户实现更规范、重复性更高的理想样品制备操作。

[了解更多](#)

适用材料	软质 硬质 脆质 浆状
处理类型	研磨
最大注射尺寸	< 8 毫米
样品粒度范围	< 10-20um
批次有效处理量	10-190 毫升
最高转速	100 转/分钟
砂浆容量	700 毫升
砂浆材料	氧化锆 碳化钨 黑玛瑙 不锈钢 可选
杵材料	氧化锆 碳化钨 玛瑙 不锈钢 可选
杵的材料	304 型不锈钢
臼杵压力调节	垂直调节手柄
臼杵位置调节	横向调节旋钮
刮刀材料	聚四氟乙烯 尼龙 可选
刮刀调节	压力可调 侧向位置可调
研磨时间设置	9999 h min s
停止时间设置	9999 h min s
研磨方式	干法研磨 湿法研磨 低温研磨
净重	38 千克
外形尺寸	310*330*430 毫米
电气说明	110-220 伏, 50-60 赫兹, 150 瓦
防护等级	IP65
质量标准	CE