

非消耗性真空电弧炉 感应熔化炉

货号: KT-VAN



简介

了解采用高熔点电极的非消耗性真空电弧炉的优点。体积小、易操作、环保。是难熔金属和碳化物实验室研究的理想之选。

[了解更多](#)

熔化温度	3500 °C
真空室	304 不锈钢
真空压力	< 5 x10 ⁻³ Pa
熔化能力	20-500g
额定熔化电流	200-1000A
熔炼站	5-7 标准熔炼站
插入工作气体	氩气
可选功能	抽吸铸造/额外熔炼站