

实验室和工业用无油隔膜真空泵

货号: KT-VP



简介

实验室用无油隔膜真空泵：清洁、可靠、耐化学腐蚀。是过滤、SPE 和旋转蒸发的理想选择。免维护操作。

[了解更多](#)

型号	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (耐化学腐蚀)	DVP-40C (耐化学腐蚀)
泵速	20 升/分钟	38 升/分钟	38 升/分钟	70 升/分钟
泵头数量	1	2	2	4
膜片材料	丁腈橡胶	丁腈橡胶	聚四氟乙烯	聚四氟乙烯
阀门材料	FKM	FKM	FFKM	FFKM
极限真空	< 100 毫巴	< 10 毫巴	< 8 毫巴	< 2 毫巴
最大压力最大压力	2.5 巴	2.5 巴	1.5 巴	1.5 巴
额定电机转速	每分钟 1500 转	每分钟 1500 转	每分钟 1500 转	每分钟 1500 转
电源	交流 100-240 伏 50/60 赫兹			
功率	90W	180W	180W	320W
净重	5.5 千克	9.0 千克	9.5 千克	12.5 千克
尺寸 (长×宽×高)	220×145×190 毫米	315×160×200 毫米	315×160×200 毫米	340×240×220 毫米