

用于橡胶破碎机的开放式混合磨机 开放式双辊磨机

货号: RPM-04



简介

橡胶加工设备专为橡胶、塑料原料、颜料、色母粒等高分子聚合物的混合和分散而设计。

[了解更多](#)

型号	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
滚筒速度	固定速度	单频变频器	双变频器
控制模式	PID 控制或 PLC 程序控制		
轧辊尺寸	120*350毫米 (或定制)		
加热方式	电加热/油加热		
冷却方式	无冷却或自来水冷却 (可选)		
辊缝调节	手动或电动间隙调节		
翻转模式	手动或自动翻转		
安全装置	反向停止或紧急开启系统		
电机功率	0.75 千瓦或定制 * 1	0.75 千瓦或定制 * 2	
体积 (宽x深x高)	1100*560*1150 毫米		
重量 (千克)	400 千克	450 千克	
电源	3φ, AC380V		

可根据客户要求设计和制造特殊型号