

## 光学水浴电解槽

货号: ELCWO



### 简介

使用我们的光学水浴槽升级您的电解实验。它具有可控温度和出色的耐腐蚀性，可根据您的特定需求进行定制。立即了解我们的完整规格。

[了解更多](#)

规格	50 毫升 ~ 250 毫升
适用温度范围	0 ~ 60°C
密封形式	螺纹 + 围裙
材料	硼玻璃 + PTFE
电解槽开口	三个电极孔 (6mm) , 两个气孔 (3mm) , 可定制

规格	50 毫升 ~ 250 毫升
适用温度范围	0 ~ 60°C
材料	硼玻璃 + PTFE
电解槽开口	三个电极孔 (6mm) , 可定制