

测量钢水温度和活性氧含量的氧气探头

货号: KT-T02



简介

使用我们的高精度氧气探头优化炼钢过程。快速、可靠，是精确控制氧气和温度的关键。立即提高质量和效率。

。

[了解更多](#)

参数	中氧和高氧探头 (OY-TO-HI)	低氧 (固定铝) 探头 (OY-TO-AL)
测量范围	10-1500ppm	1-20ppm
再现性 (氧电位偏差)	±3mV	±3mV
测量成功率	98%	96%
测试时间	4-8s	4-8s
温度测量	S/R/B 型, 温度偏差 ±3°C	S/R/B 型, 温度偏差 ±3°C