

## 实验室用平板硫化压机硫化橡胶机

货号: RPM-01



### 简介

平板硫化机是橡胶制品生产中的一种设备，主要用于橡胶制品的硫化。硫化是橡胶加工的关键步骤。

[了解更多](#)

型号	RPM-01A	RPM-01B	RPM-01C	RPM-01D
控制模式	手动	电动	PLC 控制	真空度
容量	30/50/100 吨或定制			
温度范围	室温~300°C			
工作板尺寸	300*300mm 或定制			
工作层	单层加热或冷热一体			
冷却方式	水冷却		水冷或线性冷却	
体积	540*400*1250 毫米	1100*600*1580 毫米	1100*600*1580 毫米	1500*600*1580 毫米
重量 (千克)	210 千克	780 千克	780 千克	900 千克
电源	3φ, AC380V			