

# 便携式高压灭菌器的灭菌压力

货号: KT-P02



## 简介

便携式高压灭菌器是一种利用压力饱和蒸汽对物品进行快速有效灭菌的设备。

[了解更多](#)

型号	三阀加强型			KTM-B 自动型和 KTM-C 自动型			
产品编号	KTM-12B	KTM-18B	KTM-24B	KMT-8B/C	KMT-12B/C	KMT-18B/C	KMT-24B/C
容积	12L	18L	24L	8L	12L	18L	24L
频率	50±1			50			
功率	2±10%KW			2 千瓦			
输入功率	AC(220±22)V			220V			
额定工作温度	126°C						
固定工作压力	0.142Mpa						
净重	12 千克	13.5 千克	14.7 千克	9 千克	10.5 千克	12 千克	14 千克

型号	KTM-8A	KTM-18A	KTM-24A
输入功率	220 伏/50 赫兹		
功率	1 千瓦	2 千瓦	2 千瓦
显示方式	压力表		
容积	8L	18L	24L
最高工作温度	126~128°C		
固定工作压力	0.145~0.165Mpa		
内筒厚度	0.52 毫米		
加热方式	煤和电		
灭菌室尺寸	φ240×120毫米	φ280×235mm	φ280×340 毫米

型号	KMT-18B	KMT-24B	KMT-18C	KMT-24C
输入功率	220V/50HZ			
功率	2 千瓦			
显示方式	压力表	压力表/数字显示		

容积	18L	24L	18L	24L
最高工作温度	126~128°C			
固定工作压力	0.145~0.165Mpa			
内筒厚度	0.52 毫米			
加热方式	电加热			
灭菌室尺寸	φ280×235mm	φ280×340mm	φ280×235mm	φ280×340mm