

氧化锆陶瓷球 - 精密加工

货号: KM-G03



简介

氧化锆陶瓷球具有高强度、高硬度、PPM
耐磨等级、高断裂韧性、良好的耐磨性和高比重等特点

[了解更多](#)

1 毫米	2.778 毫米	4.763 毫米	6.747 毫米	9.0 毫米	12.7 毫米	16.668 毫米	25.0 毫米	40 毫米
1.2 毫米	3.0 毫米	5.0 毫米	7.0 毫米	9.525 毫米	13.494 毫米	17.4625 毫米	25.4 毫米	50 毫米
1.5 毫米	3.175 毫米	5.556 毫米	7.144 毫米	10.0 毫米	14 毫米	18.256 毫米	28 毫米	
1.588 毫米	3.5 毫米	5.953 毫米	7.938 毫米	10.318 毫米	14.288 毫米	19.05 毫米	28.575 毫米	
2.0 毫米	3.969 毫米	6.0 毫米	8.0 毫米	11.1125 毫米	15.0 毫米	20.0 毫米	30.0 毫米	
2.381 毫米	4.0 毫米	6.35 毫米	8.5 毫米	11.509 毫米	15.875 毫米	20.638 毫米	35 毫米	
2.5 毫米	4.5 毫米	6.5 毫米	8.731 毫米	12.0 毫米	16.0 毫米	22.225 毫米	38.1 毫米	